


combinazione di unità di manutenzione MSB6-3/8:12:14

Codice prodotto: 8233037

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	6
Serie	MS
Posizione di montaggio	Verticale +/-5°
Scarico della condensa	Completamente automatico
Design	Filtro in fibra
Volume max della condensa	38 ml
Tazza di protezione	Tazza di protezione in plastica
Pressione d'esercizio	0.2 MPa...1.2 MPa 29 psi...174 psi
Pressione di lavoro	2 bar...12 bar
Portata standard max.	900 l/min
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [6:::4] Gas inerti
Classe di resistenza alla corrosione CRC	2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura di stoccaggio	-10 °C...60 °C
Classe di purezza dell'aria in uscita	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010:[5:::3]
Temperatura del fluido	-10 °C...60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	1240 g
Tipo di montaggio	Con accessori
Collegamento pneumatico, porta 1	G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2	G3/8
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale filtro	Fibra di borosilicato
Materiale corpo	Alluminio pressofuso
Materiale della tazza	PC