

Sensore di finecorsa SDK-3-PK-3

Codice prodotto: 8714

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	3/2 vie, chiusa, monostabile
Tipo di azionamento	Meccanico
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	16 l/min
porta di lavoro pneumatica	PK-3
Pressione di lavoro	0 bar...8 bar
Design	Sede a sfera
Tipo di reset	Molla meccanica
Dimensione nominale	0.6 mm
Funzione aria di scarico	Con opzione di controllo del flusso
Principio di tenuta	Morbido
Tipo di pilotaggio	Diretto
Direzione del flusso	Non reversibile
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-10 °C...80 °C
Temperatura ambiente	-10 °C...80 °C
Forza di attuazione	12 N
Peso prodotto	50 g
Tipo di montaggio	Con foro passante
Collegamento pneumatico, porta 1	PK-3
Collegamento pneumatico, porta 2	PK-3
Collegamento pneumatico, porta 3	Non canalizzato