

Modulo di distribuzione FR-12-PK-3-B

Codice prodotto: 8761

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	2.5 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	0 bar...8 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Numero di uscite	12
Numero di linee di alimentazione	1
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto femmina G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno della tubazione di 4 mm
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	Alluminio pressofuso