

Snodo SGS-M16

Codice prodotto: 9258

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	M16
Basato su standard	ISO 12240-4
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Peso prodotto	265 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale dell'anello esterno	Ottone
Materiale corpo	Acciaio galvanizzato
Materiale della pista interna	Acciaio
Materiale dado	Acciaio zincato