

Snodo SGS-M10X1,25

Codice prodotto: 9261

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	M10x1,25
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-40 °C...150 °C
Carico max ammissibile	0,9 kN
Peso prodotto	88 g
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale dell'anello esterno	Ottone
Materiale corpo	Acciaio galvanizzato
Materiale della pista interna	Acciaio
Materiale dado	Acciaio zincato