

Adattatore AD-G1/8-1/8NPT-I

Codice prodotto: 9395

FESTO



Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|---|
| Dimensione nominale | 5.95 mm |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | -0.95 bar...10 bar |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10 °C...60 °C |
| Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 1 | 6 Nm |
| Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 2 | 7 Nm |
| Coppia nominale | 10.55 Nm |
| Tolleranza della coppia di serraggio nominale | ± 20% |
| Peso prodotto | 10.38 g |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | Filetto maschio G1/8 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | Filetto femmina 1/8 NPT |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale guarnizioni | PVC |
| Materiale corpo | Acciaio galvanizzato |