

Valvola a sfera QH-1

Codice prodotto: 9545

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Elettrovalvola a impulsi a 2/2 vie
Collegamento pneumatico, porta 1	G1
Collegamento pneumatico, porta 2	G1
Tipo di azionamento	Manuale
Tipo di montaggio	Installazione in linea
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	33000 l/min
Dimensione nominale	25 mm
Materiale corpo	Ottone
Principio di tenuta	Morbido
Posizione di montaggio	Opzionale
Conforme allo standard	ISO 228-1
Design	Valvola a sfera
Pressione nominale PN	30
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Fluido	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [-:~:] Gas inerti Acqua - senza vapore acqueo Fluidi neutri Altri fluidi su richiesta
Temperatura del fluido	-20 °C...150 °C
Peso prodotto	830 g
Materiale guarnizioni	FPM PTFE
Materiale della sfera	Ottone, cromato
Materiale albero	Ottone