

Nipplo doppio E-G1/8-1/8NPT

Codice prodotto: 9630

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	5.95 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 1	6 Nm
Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 2	7 Nm
Coppia nominale	10.55 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 20%
Peso prodotto	9.1 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/8
Collegamento pneumatico, porta 2	1/8 NPT
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)