

Nipplo doppio E-G1/2-1/2NPT

Codice prodotto: 9633

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	14.3 mm
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar...10 bar
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 1	40 Nm
Coppia di serraggio max. per la connessione pneumatica 2	28 Nm
Coppia nominale	47.9 Nm
Tolleranza della coppia di serraggio nominale	± 20%
Peso prodotto	47.68 g
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2	1/2 NPT
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)