


Limitatore di impulsi VLK-3-PK-3

Codice prodotto: 9639



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione nominale	2.5 mm
Pressione di lavoro	2.5 bar...8 bar
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)	90 l/min
Protezione antideflagrante	Osservare quanto indicato nel certificato Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C...60 °C
Peso prodotto	170 g
Tipo di montaggio	Sul telaio di montaggio
Materiale guarnizioni	TPE-U(PU)
Materiale corpo	Zinco pressofuso