


Valvola di scarico rapido SE-1/4-B

Codice prodotto: 9686

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Scarico rapido
Collegamento pneumatico, porta 1	G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	G1/4
Tipo di montaggio	Avvitamento
Portata nominale standard, scarico	1200 l/min
Portata nominale standard, flusso d'aria 6->5 bar	960 l/min
Pressione di lavoro	0.5 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-20 °C...75 °C
Materiale corpo	Zinco pressofuso
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:::]
Dimensione nominale	7 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-20 °C...75 °C
Peso prodotto	100 g
Collegamento pneumatico, porta 3	G1/4
Materiale guarnizioni	NBR