


# Valvola di scarico rapido SEU-1/4-NPT

Codice prodotto: 9799

FESTO



## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Funzione valvola	Scarico rapido
Selezione di funzioni aggiuntive	Con silenziatore
Collegamento pneumatico, porta 1	1/4 NPT
Collegamento pneumatico, porta 2	1/4 NPT
Tipo di montaggio	Avvitamento
Portata nominale standard, scarico	1100 l/min
Portata nominale standard, scarico 6->0 bar	2300 l/min
Portata nominale standard, flusso d'aria 6->5 bar	960 l/min
Pressione di lavoro	0.5 bar...10 bar
Temperatura ambiente	-20 °C...75 °C
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7::-]
Dimensione nominale	7 mm
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato)
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del fluido	-20 °C...75 °C
Suono del livello di pressione	85 dB(A)
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)