

エルボ  
LJK-1/8-I/I  
製品番号: 151784

FESTO



データシート

| 特徴           | 値                              |
|--------------|--------------------------------|
| 取付位置         | 任意                             |
| 作動圧力         | -0.95 bar...8 bar              |
| 作動流体         | ISO 8573-1:2010 [-:...]準拠の圧縮空気 |
| LABS 認証      | VDMA24364-B1/B2-L              |
| 周囲温度         | -10 °C...60 °C                 |
| 製品質量         | 25 g                           |
| サクシオンカップマウント | G 1/8                          |
| 真空接続         | G1/8                           |