

エルボ
LJK-1/4-I/I
製品番号: 151785

FESTO



データシート

特徴	値
取付位置	任意
作動圧力	-0.95 bar...8 bar
作動流体	ISO 8573-1:2010 [-:...]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 °C...60 °C
製品質量	50 g
サクシヨンカップマウント	G 1/4
真空接続	G1/4