

プラスチックパイプ
PQ-PA-12X1,5X3000
製品番号: 177728

FESTO



データシート

特徴	値
外径	12 mm
内径	9 mm
温度依存性の使用圧力	-0.95 bar...15 bar
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
流体温度	-25 °C...75 °C
周囲温度	-25 °C...75 °C
長さあたりの製品質量	0.051 kg/m
色	黒
材質: チューブ	PA