

スパイラルプラスチックチューブ

PUN-12X2-S-2-SW

製品番号: 197615

FESTO



データシート

特徴	値
作動部の長さ	2 m
外径	12 mm
ブロック長さ	0.452 m
内径	8 mm
巻線径	95 mm
巻き数	20
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 °C...60 °C
製品質量	420 g
空気圧接続	プラグコネクタ外径12mm用
色	黒
ショア硬さ	D 52 +/-3
材質: チューブ	TPE-U(PU)