

ツインスパイラルチューブ
PUN-10X1,5-S-1-DUO-BS
製品番号: 197626

FESTO



データシート

特徴	値
作動部の長さ	1 m
外径	10 mm
ブロック長さ	0.41 m
内径	7 mm
巻線径	80 mm
巻き数	9.5
温度依存性の使用圧力	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:...]準拠の圧縮空気
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 °C...60 °C
製品質量	220 g
空気圧接続	プラグコネクタ外径 10mm用
色	青/黒
ショア硬さ	D 52 +/-3
材質: チューブ	TPE-U(PU)