

カップリング EAMC-40-66-12-19

部品番号: 529952

FESTO

サーボモータ付電動軸用



データシート

特長	値
ホルダサイズ 1	12 mm 19 mm
サイズ	40
基準長さ	66 mm
取付方向	任意
最高速度	6,500 1/min
保管温度	-25 ... 60 °C
相対湿度	0 - 95 %
周囲温度	-25 ... 60 °C
負荷慣性モーメント	42.3 kgmm ²
変換トルク	21 Nm
質量	139 g
材質	RoHS対応