



# ブースタ DPA-40-D

製品番号: 549396

FESTO



## データシート

特徴	値
ピストン径	40mm
取付位置	任意
構造	ツインピストンエアブースタ
圧カインジケータ	G1/8準備
出力圧力 2	0.5 MPa...1.6 MPa 5 bar...16 bar 72.5 psi...232 psi
使用圧力	0.2 MPa...0.8 MPa 29 psi...116 psi
作動圧力	2 bar...8 bar
制御圧力範囲	0.4 MPa...1.6 MPa 4 bar...16 bar 58 psi...232 psi
入力圧力1	2.5 bar...8 bar
入力圧力 1	0.25 MPa...0.8 MPa 36.25 psi...116 psi
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:3:4]準拠の圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転不可
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	5 °C...60 °C
周囲温度	5 °C...60 °C
製品質量	1500 g
取付方法	雌ねじ付
エア接続ポート 1	G1/4
空気圧接続 2	G1/4
空気圧ポート 3	M7
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠