

プラスチックチューブ
PUN-V0-6X2-WS-C
製品番号: 561714

FESTO



データシート

特徴	値
外径	6 mm
流量に応じた曲げ半径	24 mm
内径	2 mm
最小曲げ半径	7 mm
チューブ特性	ケーブルペア
全温度範囲の使用圧力	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 psi...232 psi
温度依存性使用圧力	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
作動電圧の情報	溶接スパッタが生じる用途の場合: 20°Cで最大 1MPa, 40°Cで最大 0.9MPa, 60°Cで最大 0.7MPa 水: 最大0.6MPa(最大50°C)
認証	TÜV
証明書発行機関	B 013277 0506 00
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気 水(液体, 氷なし)
材料の耐火試験	UL94 V-0(3mm) UL94 V-2(0.75mm)
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-35 °C...60 °C
周囲温度の情報	90°Cまでの非加圧使用
長さあたりの製品質量	0.032 kg/m
空気圧接続	プラグコネクタ外径6mm用 バーブ型ニップル内径2mm用
色	白
塗料の情報	難燃性による標準色からのずれ
ショア硬さ	D 54±3
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
材質: チューブ	TPE-U(PU)