

プラスチックチューブ  
PUN-V0-8X2-GE-C  
製品番号: 561719

FESTO



データシート

| 特徴            | 値                                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 外径            | 8 mm                                                                                 |
| 流量に応じた曲げ半径    | 35 mm                                                                                |
| 内径            | 4 mm                                                                                 |
| 最小曲げ半径        | 9 mm                                                                                 |
| チューブ特性        | ケーブルペア                                                                               |
| 全温度範囲の使用圧力    | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar<br>-13.775 psi...174 psi                  |
| 温度依存性の使用圧力    | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi                    |
| 作動電圧の情報       | 溶接スパッタが生じる用途の場合: 20°Cで最大 1MPa, 40°Cで最大 0.9MPa, 60°Cで最大 0.7MPa<br>水: 最大0.6MPa(最大50°C) |
| 認証            | TÜV                                                                                  |
| 証明書発行機関       | B 013277 0506 00                                                                     |
| 作動流体          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮空気<br>水(液体, 氷なし)                                         |
| 材料の耐火試験       | UL94 V-0(3mm)<br>UL94 V-2(0.75mm)                                                    |
| LABS 認証       | VDMA24364-B2-L                                                                       |
| 周囲温度          | -35 °C...60 °C                                                                       |
| 周囲温度の情報       | 90°Cまでの非加圧使用                                                                         |
| 長さあたりの製品質量    | 0.049 kg/m                                                                           |
| 空気圧接続         | プラグコネクタ外径8mm用<br>バーブ継手内径 4 mm用                                                       |
| 色             | 黄                                                                                    |
| 塗料の情報         | 難燃性による標準色からのずれ                                                                       |
| ショア硬さ         | D 54±3                                                                               |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠                                                                               |
| 材質: チューブ      | TPE-U(PU)                                                                            |