

ソレノイドコイル
VACC-S13-18-K4-27U-KS4ME
製品番号: 8156763

FESTO



データシート

特徴	値
操作方法	電動
取付位置	任意
スイッチ位置指示器	いいえ
スイッチオン時間	100%
絶縁クラス	H
コイル特性値	60V AC: 40/65Hz, 出力 1.8VA 60V DC: 1.8W
許容電圧変動	-15%/+10%
EU 域外時の EX 保護認証	EPL Db (KR) EPL Gb(KR)
防爆	ゾーン1(KR) ゾーン21(KR)
証明書発行機関	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
防爆保護タイプ ガス	Ex e mb IIC T4, T5, T6
防爆保護タイプ ダスト	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
防爆周囲温度	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS 認証	VDMA24364-ゾーン III
保護等級	IP65
製品質量	330 g
電気接続	端子ボックス, ケーブルガイド用ねじ M20x1.5
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠