

인디케이터 인서트  
MCL-24DC/AC

제품 번호: 10000

FESTO



데이터 시트

| 특징          | 값                                       |
|-------------|-----------------------------------------|
| 제품 무게       | 12 g                                    |
| 전기 연결부      | A 형태<br>플러그 커넥터<br>DIN EN 175301-803 적용 |
| DC 정격 작동 전압 | 24 V                                    |
| AC 공칭 작동 전압 | 24 V                                    |
| 주전원 주파수     | 0 Hz...60 Hz                            |
| 허용 전압 변동    | +/- 15 %                                |
| 보호 등급       | IP65<br>IEC 60529에 따름                   |
| 주변 온도       | -20 °C...60 °C                          |
| LABS 적합성    | VDMA24364-B2-L                          |
| 하우징 소재      | PA6 강화                                  |