

인디케이터 인서트
MCL-230AC
제품 번호: 10001

FESTO



데이터 시트

특징	값
제품 무게	12 g
전기 연결부	A 형태 플러그 커넥터 DIN EN 175301-803 적용
AC 공칭 작동 전압	230 V
주전원 주파수	50 Hz...60 Hz
허용 전압 변동	-20 % / +15 %
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 °C...60 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA6 강화