

리밋 밸브
SDK-4-PK-3
제품 번호: 10033

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
작동 방식	기계식
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	16 l/min
공압식 작동 포트	PK-3
작동 압력	0 bar...8 bar
디자인	볼 시트
리셋 종류	기계식 스프링
공칭 폭	0.6 mm
배기 기능	스로틀 가능
밀폐 원리	부드러움
구동 방식	직접
유량 방향	역방향 불가
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	운할 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...80 °C
주변 온도	-10 °C...80 °C
작동력	17 N
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	PK-3
공압 연결부 2	PK-3
공압 연결부 3	측정 안됨