

압력 표시기
OH-8-GN
제품 번호: 10089

FESTO



데이터 시트

특징	값
작동 압력	-0.1 MPa...0.8 MPa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
공압 연결부	바브형 피팅 PK-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수