


전면 패널 밸브 SVS-4-1/8

제품 번호: 10192

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	4/2 단안정
작동 방식	기계식
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	120 l/min
공압식 작동 포트	G1/8
작동 압력	0.35 MPa...0.8 MPa 3.5 bar...8 bar
디자인	피스톤 시트
리셋 종류	기계식 스프링
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
구동 방식	직접
유량 방향	역방향 불가
방폭	구역 1(ATEX) 구역 2(ATEX) 구역 21(ATEX) 구역 22(ATEX)
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
작동력	8 N
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
공압 연결부 3	G1/8
공압 연결부 4	G1/8
커버 소재	POM
씰 소재	NBR TPE-U(PU)
하우징 소재	알루미늄