

플러그, 커넥터 NECU-M-S-B12G5-C2-PB

제품 번호: 1066354

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준 기반	EN 61076-2-101 EN 61984
제품 무게	46.1 g
전기 연결부 1	플러그 일자형, M12x1, 5핀, B 코딩, 운할 가능
플러그 코딩	B
전기 연결부 2	나사형 단자, 차폐 가능
작동 전압 범위 DC	0 V...60 V
작동 전압 범위 AC	0 V...60 V
40°C에서의 허용전류 범위	4 A
충격 내전압	1.5 kV
전송 속성	DIN EN 50173 / CAT 5
허용 케이블 직경	6 mm...8 mm
연결 단면	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
보호 등급	IP67
주변 온도	-25 °C...85 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
하우징 소재	아연 다이 캐스트 니켈 도금
플러그인 커넥터 소재	황동 도금