


**플러그, 커넥터**  
**NECU-S-M8G4-C2**  
 제품 번호: 1068198

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징              | 값                              |
|-----------------|--------------------------------|
| 표준을 준수합니다       | EN 61076-2-104                 |
| 연결 횟수           | 100                            |
| 케이블 출구          | 일자형                            |
| 제품 무게           | 9.1 g                          |
| 전기 연결부 1, 디자인   | 원형                             |
| 전기 연결부 1, 연결 방식 | 플러그                            |
| 전기 연결부 1, 연결 기술 | M8x1, EN 61076-2-104에 따라 A 코딩됨 |
| 전기 연결부 1, 핀/선 수 | 4                              |
| 전기 연결부 1, 고정 유형 | SW9 나사형 잠금장치                   |
| 전기 연결부 2, 연결 기술 | 나사형 단자                         |
| 작동 전압 범위 DC     | 0 V...30 V                     |
| 작동 전압 범위 AC     | 0 V...30 V                     |
| 40°C에서의 허용전류 범위 | 4 A                            |
| 충격 내전압          | 0.8 kV                         |
| 케이블 직경          | 3.5 mm...5 mm                  |
| 도체 정격 단면적       | 0.14 mm²...0.5 mm²             |
| 보호 등급           | IP67                           |
| 보호 등급 관련 참고 사항  | 조립 상태                          |
| 주변 온도           | -25 °C...85 °C                 |
| LABS 적합성        | VDMA24364-B2-L                 |
| 소재 관련 참고 사항     | RoHS 준수                        |
| 오염도             | 3                              |
| 내식성 등급 CRC      | 1 - 낮은 부식 부하                   |
| 하우징 소재          | PA                             |
| 하우징 색상          | 검정색                            |
| 나사형 잠금장치 소재     | 황동, 니켈 도금                      |
| 플러그인 커넥터 소재     | 황동, 도금됨                        |