


회전 레버 밸브 RW/O-3-PK-3

제품 번호: 10750

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 열린/닫힌 상태 단동
작동 방식	기계식
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	80 l/min
공압식 작동 포트	PK-3
작동 압력	0 bar...8 bar
디자인	피스톤 시트
공칭 폭	2.5 mm
구동 방식	직접
작동 매체	ISO 8573-1:2010[:::]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...60 °C
고정 방식	관통 구멍 포함
공압 연결부 1	PK-3
공압 연결부 2	PK-3
공압 연결부 3	PK-3
씰 소재	NBR
하우징 소재	POM