

솔레노이드 밸브
MFH-3-1/8-SEU
제품 번호: 11121

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
공압식 작동 포트	G1/8
작동 압력	0.5 bar...8 bar
보호 등급	IP65
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
공압 연결부 1	G1/8
공압 연결부 2	G1/8
공압 연결부 3	G1/8
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수