



# 표준 실린더 ESN-5/16"-2"-P

Part Number(&P): 11145

FESTO

DIN ISO 6432 에 기초, 끝단 고무 쿠션링, 추가 마운팅 부품을 포함하거나 포함하지 않는 다양한 마운팅 옵션.

이 제품은 Festo USA Corporation에서만 주문 가능합니다.



## 자료 시트

| 특징                   | 값   |
|----------------------|---|
| 행정거리                 | 2 "   |
| 피스톤 직경               | 5/16"   |
| 표준에 기반               | ISO 6432  |
| 쿠션                   | P: elastische D?pfungsringe/-platten beidseitig |
| 피스톤 로드 끝단            | 수 나사산   |
| 작동 압력                | 1.2 ... 10 bar                                  |
| 작동 모드                | 단동<br>푸쉬 동작                                     |
| 작동 매체                | 건조, 윤활 또는 비윤활                                   |
| 부식 방지 등급 KBK         | 2   |
| 주변 온도                | -20 ... 80 °C                                   |
| 6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정 | 24.6 N  |
| 공압 연결구               | M12x1,25  |
| 커버에 대한 재질 정보         | 전조 알루미늄 합금                                      |
| 씰에 대한 재질 정보          | NBR<br>TPE-U(PU)                                |
| 피스톤 로드에 대한 재질 정보     | 고합금 강철, 부식방지                                    |
| 실린더 몸체에 대한 재질 정보     | 고합금 강철, 부식방지                                    |