


# 완충기, 충격 흡수기 DYSR-20-25-Y5-T

제품 번호: 1138647

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값              |
|------------------|----------------|
| 사이즈              | 20             |
| 스트로크             | 25 mm          |
| 완충, 완충장치, 쿠션     | 설정 가능          |
| 설치 위치            | 임의 방향          |
| 위치 인식            | 없음             |
| 최대 충격 속도         | 3 m/s          |
| 실온에서 복원 시간       | 0.3 s          |
| 최소 주변 온도에서 복원 시간 | 3 s            |
| 작동 방식            | 누름식<br>단동      |
| 내식성 등급 CRC       | 1 - 낮은 부식 부하   |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B2-L |
| 주변 온도            | -10 °C...80 °C |
| 쿠션 길이            | 25 mm          |
| 최대 정지력           | 2500 N         |
| 스트로크당 최대 에너지 소비  | 62.5 J         |
| 시간당 최대 에너지 흡수    | 135000 J       |
| 최대 잔류 에너지        | 0.32 J         |
| 복원력              | 9 N            |
| 최소 삽입력           | 110 N          |
| 제품 무게            | 425 g          |
| 질량 범위            | 250 kg         |
| 고정 방식            | 카운터 너트 포함      |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수        |
| 씰 소재             | NBR            |
| 하우징 소재           | 아연 도금 강철       |
| 피스톤 로드 소재        | 고합금강, 경화       |