



솔레노이드 밸브

MFH-5-PK-3-L

제품 번호: 11546

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	5/2 단안정
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	105 l/min
공압식 작동 포트	PK-3
작동 압력	1.5 bar...8 bar
디자인	플레이트 시트
공칭 폭	2.5 mm
밀폐 원리	부드러움
꺼지는 시간	22 ms
켜지는 시간	14 ms
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
매체 온도	-10 °C...60 °C
주변 온도	-5 °C...40 °C
제품 무게	270 g
고정 방식	연결판에 조립 프레임에 관통 구멍 포함 옵션:
공압 연결부 1	PK-3
공압 연결부 2	PK-3
공압 연결부 3	PK-3
공압 연결부 4	PK-3
공압 연결부 5	PK-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 양극 처리
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 양극 처리