

유압식 완충 실린더 DYHR-25-40-Y5

제품 번호: 1155694

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	25
스트로크	40 mm
완충, 완충장치, 쿠션	설정 가능
설치 위치	임의 방향
작동 방식	누름식 단동
위치 인식	없음
최대 충격 속도	0.3 m/s
이송 속도	0.2 mm/s...100 mm/s
실온에서 복원 시간	0.8 s
내식성 등급 CRC	1 - 낮은 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
주변 온도	0 °C...80 °C
최대 정지력	4000 N
스트로크당 최대 에너지 소비	160 J
시간당 최대 에너지 흡수	150000 J
최소 이송력	400 N
최대 이송력	4000 N
최대 잔류 에너지	0.8 J
복원력	12.5 N
제품 무게	720 g
고정 방식	카운터 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR
하우징 소재	강철 아연 도금
피스톤 로드 소재	경화될 고합금강