

리듀싱 슬리브
DAYH-5
제품 번호: 1165480

FESTO



데이터 시트

특징	값
사이즈	5
설치 위치	임의 방향
위치 인식	없음
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 °C...80 °C
제품 무게	22 g
고정 방식	카운터 너트 포함
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
스토퍼 소재	고합금강, 스테인리스