

**체크 밸브**  
**H-1/4-B**  
제품 번호: 11689

**FESTO**



**데이터 시트**

| 특징                 | 값                                      |
|--------------------|----------------------------------------|
| 밸브 기능              | 역류 방지 기능                               |
| 공압 연결부 1           | G1/4                                   |
| 공압 연결부 2           | G1/4                                   |
| 고정 방식              | 둘러 끼움 가능                               |
| 작동 압력              | 0.04 MPa...1.2 MPa<br>0.4 bar...12 bar |
| 주변 온도              | -10 °C...60 °C                         |
| 하우징 소재             | 단조 알루미늄 합금, 양극 처리                      |
| 작동 매체              | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기        |
| 설치 위치              | 임의 방향                                  |
| 표준 공칭 유량 1->2(6-5) | 1000 l/min                             |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항   | 유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)                  |
| 내식성 등급 CRC         | 2 - 보통의 부식 부하                          |
| LABS 적합성           | VDMA24364-B2-L                         |
| 보관 온도              | -10 °C...60 °C                         |
| 매체 온도              | -10 °C...60 °C                         |
| 제어 매체              | ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기        |
| 최대 조임 토크           | 11 Nm                                  |
| 제품 무게              | 25.4 g                                 |
| 소재 관련 참고 사항        | RoHS 준수                                |
| 씰 소재               | NBR                                    |