

체크 밸브
H-3/8-B
제품 번호: 11690

FESTO



데이터 시트

특징	값
밸브 기능	역류 방지 기능
공압 연결부 1	G3/8
공압 연결부 2	G3/8
고정 방식	둘러 끼움 가능
작동 압력	0.04 MPa...1.2 MPa 0.4 bar...12 bar
주변 온도	-10 °C...60 °C
하우징 소재	단조 알루미늄 합금, 양극 처리
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
설치 위치	임의 방향
표준 공칭 유량 1->2(6-5)	2000 l/min
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-10 °C...60 °C
매체 온도	-10 °C...60 °C
제어 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
최대 조임 토크	20 Nm
제품 무게	34 g
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	NBR