



**파일럿 밸브  
MDH-3/2-230VAC**

제품 번호: 119602

**FESTO**



## 데이터 시트

특징	값
밸브 기능	3/2 닫힌 상태 단안정
작동 방식	전기식
설치 폭	30 mm
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	50 l/min
공압식 작동 포트	ISO 15218에 따른 연결판 사이즈 30 mm
작동 전압	110V DC 230V AC
작동 압력	0.1 MPa...1.6 MPa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
디자인	플레이트 시트
리셋 종류	기계식 스프링
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
보호 등급	IP65
공칭 폭	1.3 mm
그리드 치수	42 mm
배기 기능	유량 제어 불가
표준 기반	ISO 15218
밀폐 원리	부드러움
설치 위치	임의 방향
표준을 준수합니다	ISO 15218
수동 작동기	터치식
구동 방식	직접
유량 방향	역방향 불가
커버링	마이너스 커버링
꺼지는 시간	9 ms
켜지는 시간	11 ms
듀티 사이클	100%
코일 특성값	110 V DC: 6.3 W 230V AC: 50Hz, 당김 출력 14.5VA, 유지 출력 10.5VA 230 V AC: 60 Hz, 당김 출력 12.0 VA, 유지 출력 7.6 VA
허용 주파수 변동	+/- 10 %

특징	값
허용 전압 변동	+/- 10 %
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:4:4]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
매체 온도	-15 °C...80 °C
주변 온도	-15 °C...50 °C
제품 무게	140 g
전기 연결부	A 형태 DIN EN 175301-803 적용
고정 방식	연결판에 관통 구멍 포함
공압 연결부 1	연결판
공압 연결부 2	연결판, 서브 베이스
공압 연결부 3	측정 안됨
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
씰 소재	FPM