

유량 조절 플레이트 GRO-ZP-3-ISO

제품 번호: 119674

FESTO



데이터 시트

| 특징 | 값 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 밸브 기능 | 유량 제어 기능 |
| 작동 압력 | 0 bar...16 bar |
| 정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨) | 1500 l/min |
| 작동 매체 | ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기 |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 윤활 작동 가능(다른 모드에서 필요함) |
| 내식성 등급 CRC | 0 - 부식 스트레스 없음 |
| LABS 적합성 | VDMA24364-B2-L |
| 매체 온도 | -20 °C...80 °C |
| 주변 온도 | -20 °C...80 °C |
| 고정 방식 | 관통 구멍 포함 |