


바브형 벌크헤드 피팅

SCN-PK-4

제품 번호: 11973

FESTO



데이터 시트

특징	값
공칭 폭	2.8 mm
온도 범위 전체 작동 압력	-0.95 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:...]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능(다른 모드에서 필요함)
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	0 °C...60 °C
공압 연결부 1	호스 외경 6 mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	알루미늄
너트 소재	아연 도금 강철