

플라스틱 튜브
PU-9-SW
제품 번호: 12134

FESTO



데이터 시트

특징	값
외경	11.6 mm
유량 관련 굽힘 반경	76 mm
내경	9 mm
온도 범위 전체 작동 압력	0 bar...10 bar
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:::]에 따른 압축공기
작동/제어 매체 관련 참고사항	유효 작동 가능
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-35 °C...60 °C
길이에 따른 제품 무게	0.056 kg/m
공압 연결부	유니온 너트가 포함된 바브형 피팅 내경 9 mm용
색상	검정색
쇼어강도	A 91 +/-3
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
호스 소재	TPE-U(PU)