

# 솔레노이드 코일 MSN1G-24DC-OD

제품 번호: 123060

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
최소 인입 시간	10 ms
듀티 사이클	100%
코일 특성값	24 V DC: 2.5 W
허용 전압 변동	-15 %/+10 %
인증	c UL us - Recognized(OL)
LABS 적합성	VDMA24364-C1-L
매체 온도	-10 °C...50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 °C...50 °C
제품 무게	80 g
전기 연결부	3핀 A 형태 DIN EN 175301-803 적용
고정 방식	클램핑됨 고정 클램프 포함 액세서리 포함
하우징 소재	PA
플러그인 커넥터 소재	강철
와인딩 소재	구리