

솔레노이드 코일
MSN1W-110AC-OD
제품 번호: 123061

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
최소 인입 시간	10 ms
듀티 사이클	100%
역률 cos{phi}	0.7
코일 특성값	110 V AC: 50Hz, 당김 출력 7.5VA, 유지 출력 5.0VA 110V AC: 60Hz, 당김 출력 5.0VA, 유지 출력 3.7VA 120 V AC: 60Hz, 당김 출력 5.0VA, 유지 출력 3.7VA
허용 전압 변동	50Hz ±10 % 기준 60Hz -10...+20 % 기준
Maritime 등급분류	인증서 참조
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
인증서 발급 기관	DNV-TAA000032X
LABS 적합성	VDMA24364-C1-L
매체 온도	-10 °C...50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 °C...50 °C
제품 무게	80 g
전기 연결부	3핀 A 형태 DIN EN 175301-803 적용
고정 방식	클램핑됨 고정 클램프 포함 액세서리 포함
하우징 소재	PA
플러그인 커넥터 소재	강철
와인딩 소재	구리