

솔레노이드 코일 MSN1W-230AC-OD

제품 번호: 123062

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 위치	임의 방향
최소 인입 시간	10 ms
듀티 사이클	100%
역률 cos{phi}	0.7
코일 특성값	230 V AC: 50 Hz, 당김 출력 7.5 VA, 유지 출력 5.0 VA 230 V AC: 60 Hz, 당김 출력 5.0 VA, 유지 출력 3.7 VA
허용 전압 변동	+/- 10 %
Maritime 등급분류	인증서 참조
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
인증서 발급 기관	DNV-TAA000032X
LABS 적합성	VDMA24364-C1-L
매체 온도	-10 °C...50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	-10 °C...50 °C
제품 무게	80 g
전기 연결부	3핀 A 형태 DIN EN 175301-803 적용
고정 방식	클램핑됨 고정 클램프 포함 액세서리 포함
하우징 소재	PA
플러그인 커넥터 소재	강철
와인딩 소재	구리