


연결판
VABS-C8-12XB-QX-D
제품 번호: 1236029

FESTO



데이터 시트

특징	값
설치 폭	24 mm
밸브 위치의 최대 수	1
내식성 등급 CRC	0 - 부식 스트레스 없음
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
밸브 마운팅 최대 조임 토크	0.48 Nm...0.72 Nm
벽면 마운팅 최대 조임 토크	1.3 Nm
제품 무게	30 g
제어 공기 연결부 12/14	카트리지에 준비됨
공압 연결부 1	카트리지에 준비됨
공압 연결부 3	카트리지에 준비됨
공압 연결부 5	카트리지에 준비됨
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
매니폴드 레일 소재	PA 강화