

클릭 피팅  
NPKA-D-G18-Q6-P10

제품 번호: 1243489

FESTO



## 데이터 시트

특징	값
사이즈	표준
공칭 폭	4 mm
호스 삽입 깊이	25.8 mm
스크류 인 펀 씰 유형	실링 링
설치 위치	임의 방향
팩 크기	10
디자인	Push-Pull 원리
작동 압력	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
작동 압력 관련 참고 사항	물: 0 ~ 50°C 기준 최대 0.6 MPa
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:-:]-0에 따른 압축공기 물 (액체, 얼음 없음)
작동/제어 매체 관련 참고사항	윤활 작동 가능
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
식품과의 사용 적합성	소재 상세 정보 참조
주변 온도	-10 °C...60 °C
최대 조임 토크	2 Nm
공칭 조임 토크	1.25 Nm
공칭 조임 토크 공차	± 20 %
제품 무게	4.2 g
공압 연결부 1	수나사 G1/8
공압 연결부 2	호스 외경 6mm용
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
하우징 소재	PA66-GF30
나사산 씰 소재	NBR
슬리브 소재	POM
호스 씰 소재	NBR