

인디케이터 인서트 MCL

제품 번호: 12611

FESTO



데이터 시트

특징	값
제품 무게	13 g
전기 연결부	A 형태 플러그 커넥터 DIN EN 175301-803 적용
DC 정격 작동 전압	24 V
AC 공칭 작동 전압	24 V
주전원 주파수	0 Hz...60 Hz
허용 전압 변동	+/- 15 %
보호 등급	IP65 IEC 60529에 따름
주변 온도	-20 °C...60 °C
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
하우징 소재	PA6 강화