

소음기  
U-1/2-B-NPT  
제품 번호: 12741

FESTO



## 데이터 시트

| 특징               | 값                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------|
| 설치 위치            | 임의 방향                                              |
| 온도 범위 전체 작동 압력   | 0 MPa...1 MPa<br>0 bar...10 bar<br>0 psi...145 psi |
| 대기를 고려한 유량       | 6500 l/min                                         |
| 작동 매체            | ISO 8573-1:2010[7:..:]에 따른 압축공기                    |
| 작동/제어 매체 관련 참고사항 | 유효 작동 가능                                           |
| 내식성 등급 CRC       | 1 - 낮은 부식 부하                                       |
| LABS 적합성         | VDMA24364-B1/B2-L                                  |
| 음압 레벨            | 80 dB(A)                                           |
| 주변 온도            | -10 °C...70 °C                                     |
| 제품 무게            | 75 g                                               |
| 공압 연결부           | 1/2 NPT                                            |
| 완충 인서트 소재        | PE                                                 |
| 나사식 트러니언 소재      | 알루미늄                                               |
| 소재 관련 참고 사항      | RoHS 준수                                            |
| 하우징 소재           | 알루미늄                                               |