

각형 플러그 소켓 SIE-WD-TR

제품 번호: 12956

FESTO



데이터 시트

특징	값
표준을 준수합니다	EN 61076-2-101 EN 61984
고정 방식	유니온 너트 장착
제품 무게	13 g
전기 연결부	4핀 앵글형 소켓/나사 단자 M12x1
플러그 코딩	A
작동 전압 범위 DC	0 V...250 V
작동 전압 범위 AC	0 V...250 V
40°C에서의 허용전류 범위	4 A
충격 내전압	2.5 kV
허용 케이블 직경	4 mm...6 mm
연결 단면	0.25 mm ² ...0.75 mm ²
보호 등급	IP67
주변 온도	-25 °C...85 °C
CE 마크(적합성 선언 참조)	EU 저전압 지침에 따름
UKCA 마크(적합성 선언 참조)	영국 전기 장비 규정에 따라
LABS 적합성	VDMA24364-B2-L
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
오염도	3
내식성 등급 CRC	4 - 상당히 강한 부식 부하
하우징 소재	PA
하우징 색상	투명
유니온 너트 소재	PA
씰 소재	CR FPM
플러그인 커넥터 소재	황동 백색 청동 코팅됨